

لیست ماژول‌های دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح شرکت دانش بنیان ژیکان (سری CAG)

مشخصات کاربرد	ماژول
قابلیت اضافه شدن به نرم افزار پایه دستگاه‌های سری CAG (دارای دو روش مختلف OWRK با دو سیال و روش سه سیالی)	ماژول نرم‌افزاری اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح
کنترلر ۷ اینچی لمسی برای کنترل سخت‌افزار دستگاه*	تاچ‌پد کنترلر
سل ۳۰ × ۳۰ × ۳۰ میلیمتری از جنس کوارتز برای اندازه‌گیری کشش بین سطحی (تزریق مایع داخل مایع دیگر)	سل کوارتزی
سل ۴۵ × ۴۵ × ۴۵ میلیمتری شیشه‌ای برای حذف تاثیر گردش هوای محیط و لرزش قطره در تست‌های زاویه تماس و کشش سطحی	سل اندازه‌گیری کشش سطحی
سل ۴۵ × ۴۵ × ۴۵ میلیمتری برای تنظیم دمای نمونه سطح از زیر تا ۷۰°C	سل گرمایش نمونه
سل ۴۵ × ۴۵ × ۴۵ میلیمتری برای تنظیم دمای محیط انجام تست از ۰°C تا ۷۰°C (امکان سفارشی سازی برای زیر ۰°C)	سل کنترل دمای محیط تست
با حجم ۱۰۰ میکرولیتر در دو نوع با سری ثابت و سری قابل تعویض	سرنگ میکرولیتری
جلوگیری از نشستن گرد و غبار	کاور دستگاه

* تنها برای دستگاه مدل CAG-20SE

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات ماژول‌ها با ژیکان تماس بگیرید.

تلفن: ۸۸۲۲۰۸۰۱ (۰۲۱)

ایمیل: info@JikanGroup.com

واتساپ: ۰۹۳۸۵۱۶۸۵۱۱ (+۹۸)

Jikan Surface Nano-Engineering Company

شرکت دانش بنیان نانومهندسی سطح ژیکان

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سالن شماره ۷ (دور استادبوم)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۲۰۸۰۱

www.JikanGroup.com